

SWISS TOOLS

**Klemdraaihouder neutraal, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat:  
6316-130HPmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320080 6316-130HP
GTIN	2050002004771
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Opmerking:**

PSC-spanpen op aanvraag.

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Reservedeel	S07
Schacht-Ø	63 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Opname	HSK-T
Inzetsoort	neutraal
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Schachttype	Holle-schachtconus
Producttype	Klemdraaihouder

