



Excentrische vlakschuurmachine, Type: SPS140



Bestelgegevens

Bestelnummer	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Artikelklasse	03M

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en handzame 260 W excentrische vlakschuurmachine:

- Gebruikersvriendelijke handvlakken maken een gelijkmatige drukverdeling mogelijk.
- DUO-bevestigingssysteem voor exacte aanbrenging van schuurpapier met klemmen of klittenband.
- Geïntegreerde stofafzuiging door 10-gats schuurpapier.
- Directe aansluiting voor extern afzuigstelsel of stofzak.

Levering:

Inclusief netkabel 4 m, stofzak, stansplaat, transportkoffer.

Opmerking:

Voor bijpassend schuurweefsel zie nr. 556980 e.v. Voor geschikt klitschuurpapier zie nr. 557620.

Verpakking: Transportkoffer

Wattage: 260 W

Schuurpapier lengte (klitbevestiging): 105 mm

Schuurpapier breedte (klitbevestiging): 115 mm

Schuurpapier lengte (klem): 140 mm

Schuurpapier breedte (klem): 115 mm

Schuurcirkel: 1,6 mm

Technische beschrijving

Schuurpapier breedte (klem)	115 mm
-----------------------------	--------

Maximale vibratie volgens EN	< 8,5 m/s ²
Gewicht	1,6 kg
Schuurpapier opname klithechting	ja
Schuurpapier lengte (klem)	140 mm
Schuurpapier opname klemming	ja
Wattage	260 W
Schuurpapier lengte (klitbevestiging)	105 mm
Schuurcirkel	1,6 mm
Fabrikantnummer	SPS140
Omwentelingen	28000 min ⁻¹
Schuurpapier breedte (klitbevestiging)	115 mm
Gatenpatroon	10-voudige
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Excentrische vlakschuurmachine

Accessoires

Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel Korrelgrootte 80	556980 80
Schuurpaperset 10-delig perforatie 10-voudig Korrelgrootte 60	557620 60
Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel Korrelgrootte 150	556980 150
Schuurpaperset 10-delig perforatie 10-voudig Korrelgrootte 240	557620 240
Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel Korrelgrootte 240	556980 240
Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel Korrelgrootte 400	556980 400
	556980 600

Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel
Korrelgrootte 600

Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel
Korrelgrootte 60

556980 60

Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel
Korrelgrootte 40

556980 40

Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel
Korrelgrootte 320

556980 320

Schuurpapierset 10-delig perforatie 10-voudig
Korrelgrootte 120

557620 120

Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel
Korrelgrootte 100

556980 100

Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel
Korrelgrootte 120

556980 120

Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel
Korrelgrootte 180

556980 180

Schuurpapierset 10-delig perforatie 10-voudig
Korrelgrootte 80

557620 80