

Garant GRIDLINE

Indelingsassortiment voor GridLine 5S werkbank, 20×20G, Type: 1500/5S**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Indelingsmateriaal voor 4 lades van de 5S werkbank. Bestaande uit GridLine easyPick onderdelenbakken en sleufscheidingsstrips met randstrips en insteekscheidingschotten.

T.b.v.:

GARANT GridLine 5S werkbank nr. 922864 en nr. 922874.

Levering:

25 GridLine easyPick onderdelenbakken, 6 GridLine sleufscheidingsstrips, 3 sets met telkens 2 GridLine randstrips, 12 GridLine insteekscheidingschotten.

Technische beschrijving

Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Verdeelunit	1 G = 25 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Lade-indeling

Accessoires

Insteekscheidingschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951781 125
easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedtexdiepte in G / type 4X4/4	951251 4X4/4
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951520 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951520 125
easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedtexdiepte in G / type 4X4/2	951251 4X4/2
Insteekscheidingschotten,breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951751 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951570 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 150 mm	951570 150
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951570 125
Insteekscheidingschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 150 mm	951801 150
Insteekscheidingschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951741 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 150 mm	951520 150