

Garant GRIDLINE

Ladenbehuizing 24G vrijrijdbaar, 20x20G, Hoogte behuizing / aantal lades: 500/5mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing 24G met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Afdekking met geribbelde rubbermat, afrolrand en 2K-Haptoprene®-grepen.

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Lade met **individuele eenhands-ladeontgrendeling** voorkomt dat de lade tijdens het transport open gaat. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 100, 125

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid	600 kg
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Breedte	620 mm
Belastbaarheid bovenste aflegdeel	50 kg
Gewicht	72 kg
Nuttige hoogte	425 mm
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Diepte	740 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	20
ComfortClose	nee
Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Hoogte	700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	425 mm
Aantal deuren	0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
met arolrand	ja
Aantal lades	5
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Uitvoering	verrijdbaar

Uitvoering	met lades
Behuizing boven open	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	425 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkplaats rollcontainer

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 50 mm	927805 50
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 125 mm	927805 125
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20
Behuizing 24G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades Hoogte behuizing 500 mm	927730 500
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21