

Garant GRIDLINE

Ladenbehuizing 24G verrijdbaar, 20x20G, Hoogte behuizing / aantal lades: 600/4mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing 24G met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Afdekking met geribbelde rubbermat, afrolrand en 2K-Haptoprene®-grepen.

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Lade met **individuele eenhands-ladeontgrendeling** voorkomt dat de lade tijdens het transport open gaat. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal deuren	0
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Breedte	620 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
ComfortClose	nee
Niet-strepend loopvlak	ja
Ladenbehuizing hoogte	600 mm
Hoogte	800 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Belastbaarheid bovenste aflegdeel	50 kg
Gewicht	69 kg
met arolrand	ja
Nuttige hoogte	525 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Aantal lades	4
Diepte	740 mm
Uitvoering	verrijdbaar

Uitvoering	met lades
Behuizing boven open	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	525 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkplaats rollcontainer

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 150 mm	927805 150
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200
Behuizing 24G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades Hoogte behuizing 600 mm	927730 600
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21