

Garant GRIDLINE

Ladenbehuizing 24G verrijdbaar, 20x20G, Hoogte behuizing / aantal lades: 700/5mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing 24G met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

Afdekking met geribbelde rubbermat, afrolrand en 2K-Haptoprene®-grepen.

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Lade met **individuele eenhands-ladeontgrendeling** voorkomt dat de lade tijdens het transport open gaat. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 125, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

Technische beschrijving

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Niet-strepend loopvlak	ja
Lades nuttige diepte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Diepte	740 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Aantal lades	5
Hoogte	900 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
met afrolrand	ja
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Aantal deuren	0
Breedte	620 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Gewicht	80 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Belastbaarheid bovenste aflegdeel	50 kg
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Nuttige hoogte	625 mm
Uitvoering	verrijdbaar

Uitvoering	met lades
Nuttige hoogte voor lades	625 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkplaats rollcontainer

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 125 mm	927805 125
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 250 mm	927805 250
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100
Behuizing 24G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades Hoogte behuizing 700 mm	927730 700
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21