

**Garant****Metaallintzaag 27×2910, Tanden per inch: 6/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	173657 6/10
GTIN	4062406124984
Artikelklasse	11S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT – bimetalen hoogrendement-lintzaag** met slijtvaste **M42-tandsnijkant** en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

**Toepassing:**

**Combivertanding 0°** – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

**Combivertanding 10° – Universeel** voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

**Normale vertanding 0°** – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

**Normale vertanding 10°** – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

**Opmerking:**

**Inlopen van een nieuwe band:** zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

**Technische beschrijving**

Dikte	0,9 mm
Lengte	2910 mm

Breedte	27 mm
Spaanhoek	0 graden
Vertanding	combi
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag