

Garant**Metaallintzaag 34×3800, Tanden per inch: 3/4H****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 173847 3/4H |
| GTIN | 4062406125530 |
| Artikelklasse | 11S |

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – bimetalen hoogrendement-lintzaag met slijtvaste **M42-tandsnijkant** en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

Toepassing:

Combivertanding 0° – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

Combivertanding 10° – Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

Normale vertanding 0° – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

Normale vertanding 10° – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Opmerking:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

Technische beschrijving

| | |
|---------|---------|
| Breedte | 34 mm |
| Lengte | 3800 mm |

| | |
|---------------|----------------|
| Dikte | 1,1 mm |
| Spaanhoek | 10 graden |
| Vertanding | combi |
| Snijmateriaal | HSS Co 8 |
| Producttype | Metaallintzaag |