

**Garant****Metaallintzaag 34×5000, Tanden per inch: 3/4H****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 173863 3/4H   |
| GTIN          | 4062406125219 |
| Artikelklasse | 11S           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT – bimetalen hoogrendement-lintzaag** met slijtvaste **M42-tandsnijkant** en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

**Toepassing:**

**Combivertanding 0°** – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

**Combivertanding 10° – Universeel** voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

**Normale vertanding 0°** – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

**Normale vertanding 10°** – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

**Opmerking:**

**Inlopen van een nieuwe band:** zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

**Technische beschrijving**

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 34 mm   |
| Lengte  | 5000 mm |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Dikte         | 1,1 mm         |
| Vertanding    | combi          |
| Spaanhoek     | 10 graden      |
| Snijmateriaal | HSS Co 8       |
| Producttype   | Metaallintzaag |