

**Garant****Metaallintzaag 34×5090, Tanden per inch: 2/3H****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 173865 2/3H   |
| GTIN          | 4062406125394 |
| Artikelklasse | 11S           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT – bimetalen hoogrendement-lintzaag** met slijtvaste **M42-tandsnijkant** en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

**Toepassing:**

**Combivertanding 0°** – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

**Combivertanding 10° – Universeel** voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

**Normale vertanding 0°** – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

**Normale vertanding 10°** – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

**Opmerking:**

**Inlopen van een nieuwe band:** zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

**Technische beschrijving**

|        |         |
|--------|---------|
| Lengte | 5090 mm |
| Dikte  | 1,1 mm  |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Breedte       | 34 mm          |
| Vertanding    | combi          |
| Spaanhoek     | 10 graden      |
| Snijmateriaal | HSS Co 8       |
| Producttype   | Metaallintzaag |