

Garant**Metaallintzaag 41×4115, Tanden per inch: 2/3H****Bestelgegevens**

Bestelnummer	173868 2/3H
GTIN	4062406125417
Artikelklasse	11S

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – bimetalen hoogrendement-lintzaag met slijtvaste **M42-tandsnijkant** en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

Toepassing:

Combivertanding 0° – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

Combivertanding 10° – Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

Normale vertanding 0° – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

Normale vertanding 10° – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Opmerking:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

Technische beschrijving

Lengte	4115 mm
Dikte	1,3 mm

Breedte	41 mm
Spaanhoek	10 graden
Vertanding	combi
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag