

**Flexibele diamantvijl, Korrelgrootte: D126µm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	529120 D126
GTIN	4007220004951
Artikelklasse	53B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer dunne kunststof drager **aan één zijde** voorzien van diamantslijpkorrel. Hoogte met laag 0,5 mm.

Toepassing:

Ideaal voor fijne schuurwerkzaamheden op concave en convexe oppervlakken of in smalle sleuven. **Optimale flexibiliteit**, maximale buigradius 15 mm.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D126
Fijnheidsgraad	middel
Afmeting	14×165 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Breedte	14 mm
Hoogte	0,5 mm
Lengte	165 mm
Maximale buigradius	15 mm
Producttype	Diamantvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		