

Garant

Precisie-verzinkborensset met 3 spanvlakken, lang nr. 150376 met cassette 90°, TiAlN, Aantal verzinkboren: 6

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	150369 6
GTIN	4062406127435
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.
Precisie-verzinkboren nr. 150376, **met lange 3-vlaks schacht.**

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het kerfvrij maken van **exacte, ronde 90°-verzinkingen.**

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Levering:

6-Delige verzinkborensset met cassette.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal verzinkboren	6
Coating	TiAlN
Verzinkboorpunthoek	90 graden

Snijmateriaal	HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakenschacht met h9
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Accessoires

Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 16,5 mm	150376 16,5
Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 6,3 mm	150376 6,3
Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 20,5 mm	150376 20,5
Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 10,4 mm	150376 10,4
Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 12,4 mm	150376 12,4
Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 8,3 mm	150376 8,3