

**Garant****Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang, inclusief set accessoires,  
Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412840 150
GTIN	4062406127367
Artikelklasse	41A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale schuifmaat met uitgebreide set accessoires - **maakt het meten van smalle openingen, groeven en boringsafstanden mogelijk.**

- **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.**
- **Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem.**
- **Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-component.**

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

1× Digitale schuifmaat **IP54** met gegevensuitgang nr. 412680 maat 150.

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

2 Paar meetinserthouders kort en lang.

3 Paar meetinserts met meetschijven Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 Paar meetinserts met meetconus Ø 9 mm, 60° en Ø 12 mm, 60°.

1 Paar meetinserts met meetcilinder Ø 1,5×9 mm.

1 Veersysteem voor constante meetkracht.

1 Haakse stiftsleutel.

1 × Dieptemeetbrug 75 mm.

Inclusief stabiele kunststof box.

**Reservedeel:**

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

## Technische beschrijving

Aflezing	0,0005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 150 mm
Beklengte	40 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Norm	ISO 13385
Cijferhoogte LCD-weergave	11,5 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
	021000 200

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal  
meetbereik 200 mm

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032

Digitale schuifmaatIP54 met gegevensuitgang Meetbereik  
150 mm

412680 150

Schroef voor dieptemaathouder

412236