



Viervoudige ringratelsleutel '4 in 1', Type: 9-15



Bestelgegevens

Bestelnummer	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	9 mm
Sleutelwijdte ₄	15 mm
Sleutelwijdte ₃	14 mm
Sleutelwijdte ₂	11 mm
Maximale ringhoogte h ₂	16 mm
Maximale ring-Ø D1	23 mm
Maximale ringhoogte h ₁	14 mm
Totale lengte L	180 mm
Maximale ring-Ø D2	30 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel