

**WD-40® multifunctioneel product Flexibele, Inhoud: 400ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083003 400
GTIN	5032227316881
Artikelklasse	08E

**Omschrijving****Uitvoering:**

De wereldwijd beproefde multispray WD-40 is **grotendeels reukloos, gevuld met milieuvriendelijk drijfgas**, teflon-, hars-, siliconen- en zuurvrij.

**Toepassing:**

- **Roestoplosser met uitgekiende capillaire werking** – maakt vastgeroeste verbindingen en vastzittende bouten en moeren binnen korte tijd los.
- **Reinigingsmiddel** – lost hardnekkig vuil op, kleeft en verhardt niet.
- **Smeermiddel voor alle glijvlakken, fijnmechanische delen, scharnieren, bowdenkabels, sloten en beslag.**
- **Corrosiebescherming** – WD-40 verdringt vocht, dringt in de poriën van het te beschermen materiaal en heeft een conserverende werking. Gevoelige, waardevolle gereedschappen behouden hun waarde.
- **Contactspray** – verdringt vocht van elektrische componenten.

Met buigzame metalen spuitbuis 18,5 cm voor uiterst nauwkeurig aanbrengen. Vanuit alle hellingshoeken te gebruiken.

**Opmerking:**

Goedgekeurd door: o.a. **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

## Technische beschrijving

Spraykop	Flexi Straw
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Kleur	lichtbruin
Klasse gevaarlijke stoffen	2.1
Vlampunt	47 °C
Kookpunt	176 °C
Oxiderende eigenschappen	nee
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
Kinematische viscositeit	< 1 mm <sup>2</sup> /s
Opslagtemperatuur	15 - 50 °C
Inhoud	0,4 l
Uitvoering	Spuitbus
Producttype	Multifunctionele olie / universele olie