

Garant**Led-accuzaklamp, Type: 145mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081545 145
GTIN	4045197727244
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Scherp te stellen en zeer robuuste led-accuzaklamp van geëloxeerd aluminium. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk. Draaischakelaar met geïntegreerde weergave van ladingsniveau en micro-USB-aansluiting.

Levering:

Inclusief micro-USB-lader, handlus en GARANT-transportbox.

Zaklampfunctie: Focus

ATEX-zone: geen

Lichtstroom: 300 lm

Brandduur: 3 h

Aantal inbegrepen accu's: 1

Accutype: Lithium-ion

Totale lengte: 145 mm

Technische beschrijving

Lichtstroom	300 lm
Accucapaciteit	2,6 Ah
Gewicht	188 g
Kop-Ø	35 mm
Brandduur	3 h
ATEX-zone	geen
Aantal inbegrepen accu's	1

Zaklampfunctie	Focus
Totale lengte	145 mm
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

USB lader stekker Type MICRO-USB	081591 MICRO-USB
----------------------------------	------------------