


**Garant****Snijplaat rond profiel, HB720, Ø Dmin insteek D1/D2: 10/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273979 10/14
GTIN	4062406127770
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Let op:**

Bestelmaat = minimale insteek-Ø.

Grotere insteek-Ø zijn zonder wijziging mogelijk.

 $D_1 = D_{\min}$  binnen-Ø. $D_2 = D_{\min}$  buiten-Ø.L-uitvoering met grotere insteekdiepte  $t_{\max}$ .**Technische beschrijving**

maximale snijdiepte $t_{\max}$	3 mm
Plaatdikte T	9,2 mm
Punt-midden-afstand $L_3$	9 mm
Radius R	1 mm
Voeding f	0,01 - 0,02 mm/omw,
Steekbreedte w	2 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	14 mm
Coating	TiCN

Soort	HB720
Producttype	Miniwisselplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	120 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	120 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	25 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	100 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		