



JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 3/4inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	614890 3/4
GTIN	4013288167446
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.

De bezijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 246 mm

Bekbreedte b: 42 mm

Bekhoogte h₁: 9,5 mm

Ringhoogte h₂: 11 mm

Ring-Ø D: 34,8 mm

Technische beschrijving

Bekhoogte h ₁	9,5 mm
Bekbreedte b	42 mm
Ring-Ø D	34,8 mm
Ringhoogte h ₂	11 mm
Sleutelwijdte	3/4 inch
Sleutellengte L	246 mm
Sleutelwijdtematen	inch

Fabrikantnummer	6000 Joker Imperial
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	80
Nadraaihoek	4,5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel