


Garant**Snijplaat rond profiel, HB720, Ø Dmin insteek D1/D2: 8/12Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273975 8/12L
GTIN	4062406127978
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Let op:**

Bestelmaat = minimale insteek-Ø.

Grotere insteek-Ø zijn zonder wijziging mogelijk.

 $D_1 = D_{\min}$ binnen-Ø. $D_2 = D_{\min}$ buiten-Ø.L-uitvoering met grotere insteekdiepte t_{\max} .**Technische beschrijving**

Voeding f	0,01 - 0,02 mm/omw,
Radius R	1 mm
Punt-midden-afstand L_3	9 mm
maximale snijdiepte t_{\max}	5 mm
Plaatdikte T	10,7 mm
Steekbreedte w	2 mm
Coating	TiCN
Soort	HB720

Producttype

Miniwisselplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	120 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	120 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	25 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	100 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		