

Garant**Boorstang HM elliptisch, rechts, Schacht-Ø DS / afkoppellengte L1: 16/45mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273969 16/45
GTIN	4062406128043
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.**

Elliptische vorm voor zeer hoge buigvastheid.

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

Technische beschrijving

Totale lengte L	110 mm
Wisselplaatschroef	279810 1
Afkoppellengte L ₁ naar achteren geplaatste houders	45 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Toepassingsgebied	axiaal insteken buiten
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

