

**Garant****Boorstang HM elliptisch, rechts, Schacht-Ø DS / afkoppellengte L1: 16/75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273969 16/75
GTIN	4062406128067
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.**

Elliptische vorm voor zeer hoge buigvastheid.

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroef	279810 1
Totale lengte L	145 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> naar achteren geplaatste houders	75 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang