

Garant**Boorstang HM elliptisch, rechts, Schacht-Ø DS / afkoppellengte L1: 12/34mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273969 12/34
GTIN	4062406128005
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.**

Elliptische vorm voor zeer hoge buigvastheid.

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 1
Totale lengte L	100 mm
Afkoppellengte L ₁ naar achteren geplaatste houders	34 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang