

Garant**Boorstang HM elliptisch, rechts, Schacht-Ø DS / afkoppellengte L1: 16/64mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273969 16/64
GTIN	4062406128050
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.**

Elliptische vorm voor zeer hoge buigvastheid.

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 1
Totale lengte L	130 mm
Afkoppellengte L ₁ naar achteren geplaatste houders	64 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang