

**Garant****Boorstang HM rond, rechts, Schacht-Ø DS / afkoppellengte L1: 16/34mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.**

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Wisselplaatschroef	279810 1
Afkoppellengte L <sub>1</sub> naar achteren geplaatste houders	34 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang