

**Garant****Hardschuim-houder, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	956820 2
GTIN	4062406127602
Artikelklasse	91F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hardschuimhouder van plaatstaal voor de opname van hardschuim-interieurs met een breedte 20G / 500 mm. Met in het midden aan te brengen extra houders voor een stevige fixatie van het schuim. Per houder passen 2 schuimdelen maat 8×20G of 4 schuimdelen maat 8×10G.

**T.b.v.:**

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kan ook met 4 houtschroeven (niet bij levering inbegrepen) op het werkblad worden bevestigd.

**Kleur:**

Hardschuimhouder lichtgrijs, RAL 7035, extra houder antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Alleen geschikt voor schuimdelen waarin het gereedschap vrijwel vlak is geplaatst.

Slechts beperkt geschikt voor catalogusschuimdelen. Gereedschap moet in individueel geconfigureerde schuimdelen klemmend worden gepland.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	400 mm
Breedte	500 mm

Diepte	125 mm
Type	2
geschikt voor schuimdikte	45 mm
Nuttige breedte	500 mm
Hoogte	440 mm
Producttype	Hardschuim-houder