

Garant**Hardschuim-houder, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	956820 1
GTIN	4062406127596
Artikelklasse	91F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hardschuimhouder van plaatstaal voor de opname van hardschuim-interieurs met een breedte 20G / 500 mm. Met in het midden aan te brengen extra houders voor een stevige fixatie van het schuim. Per houder passen 2 schuimdelen maat 8×20G of 4 schuimdelen maat 8×10G.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kan ook met 4 houtschroeven (niet bij levering inbegrepen) op het werkblad worden bevestigd.

Kleur:

Hardschuimhouder lichtgrijs, RAL 7035, extra houder antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Alleen geschikt voor schuimdelen waarin het gereedschap vrijwel vlak is geplaatst.

Slechts beperkt geschikt voor catalogusschuimdelen. Gereedschap moet in individueel geconfigureerde schuimdelen klemmend worden gepland.

Technische beschrijving

Hoogte	440 mm
Diepte	110 mm

Nuttige breedte	500 mm
Nuttige hoogte	400 mm
geschikt voor schuimdikte	30 mm
Type	1
Breedte	500 mm
Producttype	Hardschuim-houder