

Garant**Hardschuim-houder, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	956820 3
GTIN	4062406128210
Artikelklasse	91F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hardschuimhouder van plaatstaal voor de opname van hardschuim-interieurs met een breedte 20G / 500 mm. Met in het midden aan te brengen extra houders voor een stevige fixatie van het schuim. Per houder passen 2 schuimdelen maat 8×20G of 4 schuimdelen maat 8×10G.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kan ook met 4 houtschroeven (niet bij levering inbegrepen) op het werkblad worden bevestigd.

Kleur:

Hardschuimhouder lichtgrijs, RAL 7035, extra houder antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Alleen geschikt voor schuimdelen waarin het gereedschap vrijwel vlak is geplaatst.

Slechts beperkt geschikt voor catalogusschuimdelen. Gereedschap moet in individueel geconfigureerde schuimdelen klemmend worden gepland.

Technische beschrijving

Diepte	140 mm
geschikt voor schuimdikte	60 mm

Type	3
Nuttige breedte	500 mm
Hoogte	440 mm
Breedte	500 mm
Nuttige hoogte	400 mm
Producttype	Hardschuim-houder