

**Mitutoyo****Digitale hoogtemeter QM-Height, Type: 350****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445233 350
GTIN	4946368760568
Artikelklasse	44B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer nauwkeurige, compacte, handmatig verstelbare hoogtemeter met makkelijk afleesbare, monochrome lcd-weergave. Talrijke meet- en analysefuncties voor de gegevensverwerking. Snel en gemakkelijk kiezen van de functies en alle belangrijke berekeningen van binnen- en buitendiameter en afstanden. Onbegrensde verplaatsingsnelheid. Verbeterde batterijlevensduur.

**Toepassing:**

Ideaal voor werkplaats en meetkamer.

**Levering:**

Inclusief kogeltaster  $\varnothing$  5 mm, kalibratieblok, 4 batterijen nr. 081561 maat LR6.

**Accessoires:**

Taster, afschrijfnaald, signaalkabel en netadapter.

**Technische beschrijving**

Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 / 0,0005 mm
Verplaatsingsmethode van de meetslede	handmatig
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm)	$2,4 + 3,5 L / 1000 \mu\text{m}$

Meetkracht	1,5 ±0,5 N
Aantal inbegrepen batterijen	4
Kalibratie	E2
Haaksheidsafwijking (frontaal)	7 µm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak	1,8 µm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 LR6
Maximaal toepassingsgebied	0 - 465 mm
Meetbereik	0 - 350 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Hoogtemeter

## Dienstverlening

KalibratieDigitale hoogtemeter Maximaal meetbereik 400 mm	024000 400
DAkKS-kalibratieDigitale hoogtemeter Maximaal meetbereik 400 mm	024010 400

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------