

HEDI

Kabeloproller, Type: 20N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081197 20N
GTIN	4003644000487
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Kabeloproller met **geleide af- en oprolautoomaat, meervoudige blokkering per omwenteling**. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing**. Thermische **overbelastingsbeveiliging**, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting.

Eenvoudige montage aan wand of plafond, met **150° zwenkbereik**.

Functie:

IP24: bescherming tegen spatwater en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar contact moet wel worden voorkomen.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekcontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Opmerking:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080066 tot 080079.

Technische beschrijving

Type	20N
Kabellengte	20 m
Kabelopbouw	5G1,5
Nominaal vermogen afgerold	3000 (16 A) W

Behuizingsmateriaal	Kunststof
Hoogte	450 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Breedte	208 mm
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Lengte	361 mm
Nominale spanning	400 V
IP-klasse	IP 24
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Kabeloproller