

**Mitutoyo****Digitale hoogtemeter QM-Height, Type: 600****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445233 600
GTIN	4946368760582
Artikelklasse	44B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer nauwkeurige, compacte, handmatig verstelbare hoogtemeter met makkelijk afleesbare, monochrome lcd-weergave. Talrijke meet- en analysefuncties voor de gegevensverwerking. Snel en gemakkelijk kiezen van de functies en alle belangrijke berekeningen van binnen- en buitendiameter en afstanden. Onbegrensde verplaatsingsnelheid. Verbeterde batterijlevensduur.

**Toepassing:**

Ideaal voor werkplaats en meetkamer.

**Levering:**

Inclusief kogeltaster  $\varnothing$  5 mm, kalibratieblok, 4 batterijen nr. 081561 maat LR6.

**Accessoires:**

Taster, afschrijfnaald, signaalkabel en netadapter.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	E2
Aantal inbegrepen batterijen	4
Haaksheidsafwijking (frontaal)	12 $\mu$ m

Meetbereik	0 - 600 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 LR6
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 / 0,0005 mm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak	1,8 µm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Verplaatsingsmethode van de meetslede	handmatig
Maximaal toepassingsgebied	0 - 715 mm
Meetkracht	1,5 ±0,5 N
Energievoorziening	Batterijvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Hoogtemeter

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie Digitale hoogtemeter Maximaal meetbereik 800 mm	024010 800
Kalibratie Digitale hoogtemeter Maximaal meetbereik 800 mm	024000 800

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------