

Mitutoyo**Digitale hoogtemeter QM-Height met luchtkussen, Type: 350****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445234 350
GTIN	4946368760605
Artikelklasse	44B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer nauwkeurige, compacte, handmatig verstelbare hoogtemeter met makkelijk afleesbare, monochrome lcd-weergave. Talrijke meet- en analysefuncties voor de gegevensverwerking. Snel en gemakkelijk kiezen van de functies en alle belangrijke berekeningen van binnen- en buitendiameter en afstanden. Onbegrensde verplaatsingsnelheid. Verbeterde batterijlevensduur.

Luchtkussens voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven.**Toepassing:**

Ideaal voor werkplaats en meetkamer.

Levering:

Inclusief kogeltaster \varnothing 5 mm, kalibratieblok, 4 batterijen nr. 081561 maat LR6.

Accessoires:

Taster, afschrijfnaald, signaalkabel en netadapter.

Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak	1,8 μ m
Meetkracht	1,5 \pm 0,5 N

Kalibratie	E2
Maximaal toepassingsgebied	0 - 465 mm
Haaksheidsafwijking (frontaal)	7 μ m
Aantal inbegrepen batterijen	4
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μ m
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 / 0,0005 mm
Verplaatsingsmethode van de meetslede	handmatig
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 LR6
Meetbereik	0 - 350 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Hoogtemeter

Dienstverlening

KalibratieDigitale hoogtemeter Maximaal meetbereik 400 mm	024000 400
DAkks-kalibratieDigitale hoogtemeter Maximaal meetbereik 400 mm	024010 400