



Led-accuwerklamp, Type: MAG



Bestelgegevens

Bestelnummer	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Lichtstroom	300 - 500 lm
Accuspanning	3,7 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Lichtbron	Led-module

Accucapaciteit	2,2 Ah
Lichtstroom stand 2	150 lm
Brandduur	2,5 h
Totale lengte	260 mm
Brandduur stand 2	5 h
IP-klasse	IP 20
Totale breedte	61 mm
Gewicht	273 g
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	MAG
Producttype	Werklamp

Accessoires

USB-lader Type CABLE	081512 CABLE
----------------------	--------------