



Led-accuwerklamp, Type: MINIFORM



Bestelgegevens

Bestelnummer	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet. Uitvoering **Miniform** met **slanke**, praktische afmetingen voor in de zak (120×59× 25 mm), riemclip, ergonomische handgreep.

Hoogrendement COB led-technologie voor een extreem heldere, **homogene oppervlakverlichting met twee helderheidsniveaus**.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Lichtstroom	200 lm
Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtbron	Led-module
Energievoorziening	Accuvoeding

Lichtstroom stand 2	100 lm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	3,7 V
Accucapaciteit	1,6 Ah
Totale breedte	59 mm
Brandduur	2,5 h
Totale lengte	120 mm
Brandduur stand 2	5 h
IP-klasse	IP 65
Gewicht	138 g
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	MINIFORM
Producttype	Werklamp