

**LENOX** **Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 810G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588735 810G
GTIN	082472210651
Artikelklasse	58Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Agressieve, **gebogen bladvorm** met geoptimaliseerd zwaartepunt voor sneller zagen. Langere standtijd dankzij **TiN-coating**.

**Levering:**

5-delig

**Technische beschrijving**

Plaatdikte (geperforeerde plaat)	4-12 mm
Aantal bladen	5
Geschiktheid	_810G
Snedetype	rechte snede snel (grof)
Zaagbladmateriaal	BiM
Metalen profiel (open)	< 150 mm
Tandsteek	2,5 mm
Bladlengte	200 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Omschrijving	810G
Producttype	Reciprozaagblad

