

**Diamant-plaat, Korrelgrootte: D64µm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	529112 D64
GTIN	4007220955918
Artikelklasse	53B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Flexibele diamantplaat, **aan beide zijden** voorzien van diamantslijpkorrel. Hoogte met laag 0,7 mm.

**Toepassing:**

Ideaal voor schuurwerkzaamheden op concave en convexe oppervlakken.

**Opmerking:**

Diamantvijlen kunnen met een metalen borstel (bijv. 576000) in petroleum worden gereinigd.

**Technische beschrijving**

Fijnheidsgraad	fijn
Korrelgrootte	D64
Afmeting	35×350 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Breedte	35 mm
Hoogte	0,7 mm
Lengte	350 mm
Producttype	Diamantvijl

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		