



Led-accuwerklamp, Type: UNIFORM



Bestelgegevens

Bestelnummer	081516 UNIFORM
GTIN	5708997354070
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet. Nieuwe generatie van de uitvoering **UNIFORM. Extreem robuust**, met intelligente weergave van ladingsniveau en extra spotlight. Riemclip.

Hoogrendement COB led-technologie voor een extreem heldere, **homogene oppervlakverlichting met twee helderheidsniveaus.**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laadstation en USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Lichtstroom	500 lm
Accuspanning	3,7 V
Lichtbron	Led-module

Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom stand 2	250 lm
Accucapaciteit	3 Ah
Totale lengte	190 mm
Totale breedte	60 mm
IP-klasse	IP 65
Brandduur	3 h
Brandduur stand 2	6 h
Gewicht	265 g
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	UNIFORM
Producttype	Werklamp

Accessoires

USB-lader Type CABLE	081512 CABLE
----------------------	--------------