

**LENOX** **Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 614G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588735 614G
GTIN	082472210675
Artikelklasse	58Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Agressieve, **gebogen bladvorm** met geoptimaliseerd zwaartepunt voor sneller zagen. Langere standtijd dankzij **TiN-coating**.

**Levering:**

5-delig

**Technische beschrijving**

Tandsteek	1,8 mm
Metalen profiel (open)	< 100 mm
Bladlengte	150 mm
Plaatdikte (geperforeerde plaat)	3-8 mm
Zaagbladmateriaal	BiM
Geschiktheid	_614G
Aantal bladen	5
Snedetype	rechte snede fijn
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Omschrijving	614G
Producttype	Reciprozaagblad

