

**Secondelijm, 20 g, Type: SLOW****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083361 SLOW
GTIN	4062406127886
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid. Langzaam uithardend, hoge sterkte en hoog spleetvullend vermogen, geschikt voor **metaal en harde kunststof** en **alle absorberende oppervlakken/materialen** zoals **leer, hout, kurk**.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Handvastheid na	20 - 50 s
Treksterkte	10 - 22 N/mm ²
Dynamische viscositeit	600 - 1500 mPas
Opslagtemperatuur	20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	9 maand

Eigenschap	trekt niet in
Temperatuur toepassingsgebied	-55 °C
Trekvastheid	10 - 20 N/mm ²
Dichtheid	1,06 g/cm ³
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Kleur	transparant
Vorm	vloeibaar
geschikt voor materiaal	Leer
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	Kurk
geschikt voor materiaal	poreuze materialen
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Rubber
Inhoud	20 ml
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm