

LOCTITE.**Schroefborging, 250 ml, Artikelomschrijving producent: 2701**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083303 2701
GTIN	5010266191508
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Vloeibare Schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Ideaal voor gebruik op passieve oppervlakken zoals hooggelegeerd CrNi-staal.

Opmerking:

De Schroefdraad het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 2701
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken

Voor draadafmeting M tot	M20
Minimaal losbreekmoment	38 Nm
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Kleur	groen
Houdbaarheid vanaf productiedatum	17 maand
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Inhoud	250 ml
Vorm	vloeibaar
Vlampunt	93 °C
maximale spleetmaat	0,1 mm
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	gegalvaniseerde vlakken
geschikt voor materiaal	metaal
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Volledig uitgehard na	6 h
Handvastheid na	10 min
Dynamische viscositeit	500 - 900 mPas
Demontage	zwaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	250 ml
Producttype	Schroefborging

