

Garant

Houder voor profielbroots metrisch $\varnothing d = 5$ mm, Schacht- \varnothing DS: 20mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 293029 20 |
| GTIN | 4062406128708 |
| Artikelklasse | 29K |

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor langdraaiautomaten.

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

Opmerking:

- **Let op: Altijd geschikte broots- \varnothing gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|-----------------|
| Schachtlengthe L_s | 46 mm |
| L | 34 mm |
| Schachttype | cilinderschacht |

Gegevensblad

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Schacht-Ø D _s | 20 mm |
| Ø D | 22 mm |
| Ø d | 5 mm |
| Inwendige koeling | nee |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm | 293006 8 |
| Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm | 293006 16 |
| Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm | 293006 12 |
| Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm | 293006 5 |