

Garant

Houder voor profielbroots metrisch $\varnothing d = 5$ mm, Schacht- \varnothing DS: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	293029 12
GTIN	4062406128685
Artikelklasse	29K

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor langdraaiautomaten.

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

Opmerking:

- **Let op: Altijd geschikte broots- \varnothing gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

Technische beschrijving

L	34 mm
Schachtlengte L _s	35 mm
Schachttype	cilinderschacht

Schacht-Ø D _s	12 mm
Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Inwendige koeling	nee
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm	293006 8
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm	293006 12
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm	293006 5
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm	293006 16