

Garant

Houder voor profielbroots inch Ø d = 12 mm, Schacht-Ø DS: 1.1/4inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	293073 1.1/4
GTIN	4062406129026
Artikelklasse	29K

Omschrijving

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

Opmerking:

- **Let op: Altijd geschikte broots-Ø gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

Technische beschrijving

L	46 mm
Schachtlengte L _s	50 mm
Schachttype	cilinderschacht
Ø d	12 mm

Gegevensblad

Ø D	44 mm
Schachtgrootte	1.1/4 inch
Inwendige koeling	nee
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm	293006 16
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm	293006 5
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm	293006 12
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm	293006 8