

Garant**Houder voor profielbroots inch Ø d = 16 mm, Schacht-Ø DS: 1.1/4inch**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293076 1.1/4
GTIN	4062406129057
Artikelklasse	29K

Omschrijving

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

Opmerking:

- **Let op: Altijd geschikte broots-Ø gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

Technische beschrijving

L	76 mm
Schachtlengte L _s	50 mm
Schachttype	cilinderschacht
Ø D	58 mm

Gegevensblad

Ø d	16 mm
Schachtgrootte	1.1/4 inch
Inwendige koeling	nee
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm	293006 5
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm	293006 16
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm	293006 12
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm	293006 8