

**Garant**

**Houder voor profielbroots inch Ø d = 16 mm, Schacht-Ø DS: 3/4inch**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	293076 3/4
GTIN	4062406129033
Artikelklasse	29K

## Omschrijving

**T.b.v.:**

CNC- en conventionele machines.

**Accessoires:**

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

**Opmerking:**

- **Let op: Altijd geschikte broots-Ø gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

## Technische beschrijving

Schachtlengte L <sub>s</sub>	50 mm
L	76 mm
Schachttype	cilinderschacht
Ø d	16 mm

## Gegevensblad

Ø D	58 mm
Schachtgrootte	3/4 inch
Inwendige koeling	nee
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

### Accessoires

Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm	293006 16
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm	293006 12
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm	293006 8
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm	293006 5