

**Garant****Profieldrukpen binnenzeskant inch Ø d = 16 mm, TiN, Zeskant: 3/8inch**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293086 3/8
GTIN	4062406129439
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

L	20 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantie	+0,14 tot +0,17 mm
Profiel	Zeskant

L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap