



Digitale universele schuifmaat DIGI ULISSE I/E, Meetbereik: 400mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	417700 400
GTIN	2050001778031
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat voor verschillende binnen- en buitenmetingen met verwisselbare meetinserts.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032. Verwisselbare meetinserts met kogel-Ø 3 mm en klembus met binnendraad M 2,5.

Accessoires:

Voor maat 400 – 650 alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 – 4910 met schroefdraad M2,5 te gebruiken, signaalkabel nr. 498948.

Opmerking:

Andere meetinzetten op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik buiten	0 - 320 mm
Beklengte	103 mm
Meetbereik	0 - 400 mm
Kalibratie	A1
IP-klasse	IP 67
Kogel-Ø meetinsert	3 mm

Meetbereik binnen	42 - 400 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500

Accessoires

Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Accessoires voor schuifmaten Type TAST	417701 TAST
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3

Accessoires voor schuifmaten Type BUCHSE

417701 BUCHSE