



## Digitale universele schuifmaat DIGI ULISSE I/E, Meetbereik: 500mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	417700 500
GTIN	2050001780072
Artikelklasse	46P

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Digitale universele schuifmaat voor verschillende binnen- en buitenmetingen met verwisselbare meetinserts.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Schuifmaat, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032. Verwisselbare meetinserts met kogel-Ø 3 mm en klembus met binnendraad M 2,5.

**Accessoires:**

Voor maat 400 – 650 alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 – 4910 met schroefdraad M2,5 te gebruiken, signaalkabel nr. 498948.

**Opmerking:**

Andere meetinzetten op aanvraag.

### Technische beschrijving

Beklengte	103 mm
IP-klasse	IP 67
Meetbereik binnen	42 - 500 mm
Meetbereik buiten	0 - 420 mm
Kogel-Ø meetinsert	3 mm
Kalibratie	A1

Meetbereik	0 - 500 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500

## Accessoires

Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Accessoires voor schuifmaten Type TAST	417701 TAST
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Accessoires voor schuifmaten Type BUCHSE	417701 BUCHSE

Aansluitkabel Type R2

498948 R2