

Garant GRIDLINE

**Steunvoet voor hoekwerkbladen, hoogteverstelbaar, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927112 1
GTIN	4062406128777
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Steunvoet voor hoekwerkbladen van stalen buis. Hoogte verstelbaar in raster van 50 mm tussen 750 – 1050 mm. Met kabeldoorvoeropeningen – maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

**Levering:**

Steunvoet inclusief 1 paar verstevigingsplaten nr. 927122 maat 1

**Kleur:**

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogteverstelbereik: 750 - 1050 mm

Breedte: 50 mm

Diepte: 50 mm

**Technische beschrijving**

Breedte	50 mm
Diepte	50 mm

Hoogteverstelbereik	750 - 1050 mm
Hoogteverstelraster	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

---

## Accessoires

Steunvoet voor hoekwerkbladen, hoogteverstelbaar Type 2	927112 2
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1