

Garant**Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094101 10 |
| GTIN | 4062406128906 |
| Artikelklasse | 01H |

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – lashandschoen van volnerf geitenleder in een markant GARANT-design.

Hoogwaardige afwerking en anatomische pasvorm voor een maximaal gevoel van de vingers voor het hanteren van de anode tijdens het lassen, met tegelijkertijd een goede bescherming.

De binnenzijde van de manchet is bekleed met linnen voor een hoog draagcomfort en een hoge absorptie van transpiratie. Zeer geschikt voor WIG-lasmethode.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Handschoentype | Lashandschoenen |
| Beschermingscategorie | Categorie III |
| Handschoenmaat | 10 |
| Handschoeneigenschap | Vlamwerend niveau 4 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Handschoeneigenschap | Siliconenvrij |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Lengte | 350 mm |
| Dikte | 0,8 |
| Dragermateriaal | Geitenleder |
| Coatingvariant | geen coating |
| Gewicht | 157 g |
| Materiaal | Volnerf geitenleder |
| EN 388 | 2111X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Type B |
| Lasmethode | WIG |
| Kleur | wit / bruin |
| Norm | EN 407 |
| Producttype | Lashandschoenen |